



Apoyo pendular ajustable plano, rosca exterior, Rosca M: M8



Datos de pedido

Número de pedido	370065 M8
GTIN	2050001961907
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Bola de acero para rodamientos de bolas.

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Longitud collar L ₂	25 mm
capacidad de carga máxima (estática)	8 kN
Rosca M	M8
Longitud 1	11,6 mm
Ø exterior D ₁	5,8 mm
Ancho de llave SW	13 mm
Tipo de producto	Ins. pendular

