


## PRYOR

**Cifras y letras de punzonar intercambiables letra normal juego 0 – 9 y A – Z,  
Altura de letra: 1,5mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Clase de artículo	08W

### Descripción

#### Ejecución:

Herramienta de punzonado de alta precisión para la marcación rápida y racional con **varias letras y números a la vez.**

#### Aplicación:

Para marcar materiales (p. ej. placas de características, herramientas, elementos de máquina, etc.) con una **resistencia de hasta 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

#### Suministro:

100 tipos de punzón  
12 distanciadores (altura de la letra 5 mm: 6 uds.)  
1 pinza  
1 llave hexagonal  
1 soporte  
en caja de plástico.

#### Pieza de repuesto:

Los tipos individuales se pueden pedir bajo el n.º 085481 con indicación de la altura de la letra / del tipo deseado (p. ej., n.º 085481 tam. 3/E).

### Descripción técnica

Número de tipos de punzón utilizables	12
Anchura tipo de punzón	1,6 mm
Altura de letra	1,5 mm
Longitud portapunzón	20 mm
Altura tipo de punzón	3,2 mm
Longitud tipos punzón	15,87 mm
Tipo de producto	Punzón de marcar a mano

## Accesorios

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/& mm	085481 1,5/&
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/A mm	085481 1,5/A
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/V mm	085481 1,5/V
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/LEER mm	085481 1,5/LEER
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/F mm	085481 1,5/F
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/- mm	085481 1,5/-
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/U mm	085481 1,5/U
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/M mm	085481 1,5/M

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/K mm	085481 1,5/K
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/C mm	085481 1,5/C
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/4 mm	085481 1,5/4
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/2 mm	085481 1,5/2
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/X mm	085481 1,5/X
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/Q mm	085481 1,5/Q
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/J mm	085481 1,5/J
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/Z mm	085481 1,5/Z
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/, mm	085481 1,5/,
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/D mm	085481 1,5/D
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/5 mm	085481 1,5/5
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/R mm	085481 1,5/R
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/N mm	085481 1,5/N
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/6 mm	085481 1,5/6
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5// mm	085481 1,5//
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/P mm	085481 1,5/P
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/T mm	085481 1,5/T
	085481 1,5/9

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/9 mm

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/l mm 085481 1,5/l

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/+ mm 085481 1,5/+

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/H mm 085481 1,5/H

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/8 mm 085481 1,5/8

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/W mm 085481 1,5/W

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/S mm 085481 1,5/S

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/Y mm 085481 1,5/Y

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/7 mm 085481 1,5/7

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/O mm 085481 1,5/O

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/L mm 085481 1,5/L

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/E mm 085481 1,5/E

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/B mm 085481 1,5/B

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/. mm 085481 1,5/.

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 1,5/G mm 085481 1,5/G