




## Apoyo pendular ajustable estriado, rosca exterior, Rosca M: M10



### Datos de pedido

Número de pedido	370066 M10
GTIN	2050001961969
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Ejecución:

Bola de acero para rodamientos de bolas.

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

#### Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

#### Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

### Descripción técnica

Longitud collar L <sub>2</sub>	30 mm
capacidad de carga máxima (estática)	8 kN
Longitud 1	15,7 mm
Rosca M	M10
Ø exterior D <sub>1</sub>	8,6 mm
Ancho de llave SW	17 mm
Tipo de producto	Ins. pendular

