




Apoyo pendular ajustable estriado, rosca exterior, Rosca M: M12



Datos de pedido

Número de pedido	370066 M12
GTIN	2050001961976
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Bola de acero para rodamientos de bolas.

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Longitud 1	15,7 mm
capacidad de carga máxima (estática)	15 kN
Rosca M	M12
Longitud collar L ₂	35 mm
Ø exterior D ₁	8,6 mm
Ancho de llave SW	17 mm
Tipo de producto	Ins. pendular

