

Gancho de sujeción rectificado M12, Tipo: 7



Datos de pedido

Número de pedido	370073 7
GTIN	2050001962003
Clase de artículo	37K

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para fuerzas de sujeción relativamente altas y de mayor estabilidad.

Descripción técnica

Par máximo	58,8 Nm
Tipo	7
Altura H ₂	27 mm
H ₁	39 mm
Longitud 1	40 mm
F _{máx.}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Tipo de producto	Gancho de sujeción