



## Gancho de sujeción rectificado M12, Tipo: 9



### Datos de pedido

Número de pedido	370073 9
GTIN	2050001962027
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para fuerzas de sujeción relativamente altas y de mayor estabilidad.

H<sub>1</sub>: 39 mm

Altura H<sub>2</sub>: 29 mm

Longitud 1: 60 mm

F<sub>máx.</sub>: 15,2 kN

Par máximo: 45,1 Nm

Ø D<sub>h7</sub>: 25 mm

### Descripción técnica

Tipo	9
Altura H <sub>2</sub>	29 mm
Longitud 1	60 mm
H <sub>1</sub>	39 mm
Par máximo	45,1 Nm

$F_{\text{máx.}}$	15,2 kN
$\varnothing D_{h7}$	25 mm
Tipo de producto	Sistema de sujeción de dispositivos