



Gancho de sujeción rectificado M16, Tipo: 9



Datos de pedido

Número de pedido	370074 9
GTIN	2050001962041
Clase de artículo	37K

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para fuerzas de sujeción relativamente altas y de mayor estabilidad.

Descripción técnica

Altura H_2	36 mm
$F_{\text{máx.}}$	33 kN
Par máximo	127,4 Nm
Tipo	9
H_1	75 mm
Longitud 1	60 mm
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Tipo de producto	Gancho de sujeción

