



## Gancho de sujeción rectificado M12, Tipo: 8



### Datos de pedido

Número de pedido	370073 8
GTIN	2050001962010
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.

Para fuerzas de sujeción relativamente altas y de mayor estabilidad.

### Descripción técnica

Par máximo	49 Nm
Longitud 1	50 mm
Altura H <sub>2</sub>	29 mm
Tipo	8
H <sub>1</sub>	39 mm
F <sub>máx.</sub>	18,5 kN
Ø D <sub>h7</sub>	25 mm
Tipo de producto	Gancho de sujeción

