

SONO[®] SWISS[®]

Aparato de limpieza por ultrasonidos DURA-S, Capacidad: 220l



Datos de pedido

Número de pedido	082925 220
GTIN	
Clase de artículo	04E

Descripción

Ejecución:

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.

Aparato con pie: DURA-S: aparato multifrecuencia de acero fino dúplex, generador con regulador de potencia y a prueba de cortocircuito

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.º 082926).

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.

Longitud aparatos: 800 mm

Anchura aparatos: 900 mm

Altura del aparato: 800 mm

Longitud cesto insertable: 630 mm

Anchura cesto insertable: 600 mm
Cubeta de limpieza altura: 550 mm

Descripción técnica

Peso	110 kg
Posibilidad de ampliación separador de aceite	no
Rendimiento máximo ultrasonidos	3600 W
Posibilidad de ampliación módulo de secado	no
Anchura aparatos	900 mm
Cubeta de limpieza anchura	650 mm
Cubeta de limpieza altura	550 mm
Potencia de calefacción	10000 W
Capacidad cubeta de limpieza	220 l
Posibilidad de ampliación módulo de lavado	no
Cubeta de limpieza longitud	750 mm
Altura del aparato	800 mm
Longitud aparatos	800 mm
Posibilidad de ampliación filtración con bombas	no
Longitud cesto insertable	630 mm
Consumo de potencia	11940 W
Anchura cesto insertable	600 mm
Suministro de energía	alimentado en la red
Tensión nominal	400 V
Capacidad nominal	220 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Limpiador potente por ultrasonidos T8 Capacidad l/kg 2,5

082938 2,5

Limpiador potente por ultrasonidos T7 Capacidad l/kg 2,5	082937 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T1	082930 T1
Limpiador potente por ultrasonidos T6 Capacidad l/kg 2,5	082936 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T3	082930 T3
Limpiador potente por ultrasonidos T9 Capacidad l/kg 2,5	082939 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T3 Capacidad l/kg 25	082933 25
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T6	082930 T6
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T4	082930 T4
Limpiador potente por ultrasonidos T3 Capacidad l/kg 0,85	082933 0,85
Limpiador potente por ultrasonidos T2 Capacidad l/kg 10	082932 10
Limpiador potente por ultrasonidos T4 Capacidad l/kg 2,5	082934 2,5
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg AK	082931 AK
Limpiador potente por ultrasonidos T9 Capacidad l/kg 10	082939 10
Limpiador potente por ultrasonidos T5 Capacidad l/kg 2,5	082935 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T8 Capacidad l/kg 10	082938 10
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 25	082931 25
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg 2,5	082930 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg 10	082930 10
Limpiador potente por ultrasonidos T6 Capacidad l/kg 10	082936 10
Limpiador potente por ultrasonidos T5 Capacidad l/kg 10	082935 10
Limpiador potente por ultrasonidos T2 Capacidad l/kg 2,5	082932 2,5
Limpiador potente por ultrasonidos T4 Capacidad l/kg 10	082934 10
Limpiador potente por ultrasonidos T7 Capacidad l/kg 10	082937 10
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T2	082930 T2
Cesto insertable INOX Tamaño adecuado para n.º 082922 / 082923 / 082924 220	082926 220
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 1	082931 1
Limpiador potente por ultrasonidos T1 Capacidad l/kg T5	082930 T5