

Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/11S



Datos de pedido

Número de pedido	260916 QC/11S
GTIN	4251414902732
Clase de artículo	29D

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para **cuerpos de base antivibratorios**. Modelo estrecho.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Código ISO cabezal de corte: STUCR/L 11

Plaquita de corte adecuada: TC.. 1102..

Cuerpo de base adecuado: 264900 – 264908

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 22 mm

Desplazamiento central: 11 mm

Longitud total: 20 mm

Descripción técnica

Desplazamiento central	11 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	STUCR/L 11
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	22 mm
Sistema	QC
Tornillo para plaquita	269022 4
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total	20 mm
Serie	Cabezal de corte
Cuerpo de base adecuado	264900 – 264908
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Ø de mango	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Cilindrado interior

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8