

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L_2	18 mm
Longitud de la cabeza L_1	20,5 mm
Longitud total L	250 mm
Código ISO Soporte	E20S SVUBR/L 11
Desplazamiento central L_3	13 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar