

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	31,5 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	E25S SVUBR/L 11
Longitud de la cabeza L ₁	23 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud total L	250 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar