

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	200 mm
Código ISO Soporte	E16R SVUBR/L 11
Longitud de la cabeza L_1	16,5 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	21 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar