

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	E16R SVUBR/L 11
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	16,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	21 mm
Longitud total L	200 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar