

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza $L_1$	23 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Desplazamiento central $L_3$	17 mm
Longitud de sujeción $L_2$	23 mm
Longitud total L	250 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	31,5 mm
Código ISO Soporte	E25S SVUBR/L 11
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar