

**Garant****Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 50 A = 100, Ø de sujeción D1: 18mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 302655 18     |
| GTIN              | 4062406100209 |
| Clase de artículo | 31A           |

**Descripción****Ejecución:**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. **Con canales de refrigeración cerrables.**

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

|  |               |
|--|---------------|
| Longitud de voladizo medida A              | 100 mm        |
| Ø exterior D                               | 50 mm         |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>               | 18 mm         |
| Tornillo de sujeción de recambio n° 309900 | 16            |
| Adaptador                                  | BT 50 A = 100 |
| Norma                                      | DIN 6359      |
| Norma asiento                              | ISO 7388-2    |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Norma asiento                                       | JIS B6339              |
| Forma   | ADB                    |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm    |
| Precisión de concentricidad                         | ≤ 3 μm                 |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                    |
| Tipo de producto                                    | Cono de sujeción plano |

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308790 50 |
| Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50                           | 308830 50 |
| Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 | 308820 50 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308765 50 |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308795 50 |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308785 50 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308760 50 |
| Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 16 mm  | 309900 16 |