

Garant

Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 40 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 20



Datos de pedido

Número de pedido	302755 20
GTIN	4062406100285
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.

- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!). Calidad de equilibrado G2,5/25 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).**
- **Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 1 - 13 mm

Longitud de voladizo medida A: 70 mm

Ø exterior D: 34 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 20

Llave de apriete ER: 20

Descripción técnica

Gama de sujeción	1 - 13 mm
Ø exterior D	34 mm
Llave de apriete ER	20
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Tuerca de apriete ER de recambio	20
Ø de sujeción D ₁	1-13 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
--	-----------