



Lijadora recta neumática, Tipo: SMP60



Datos de pedido

Número de pedido	079440 SMP60
GTIN	5000630
Clase de artículo	03P

Descripción

Ejecución:

ATA - Lijadora recta de aire comprimido **con pinza portapieza de 3 mm** para trabajos finos de fresado, rectificado y grabado. **Filtro previo integrado.** Lijadora pequeña accionada por turbina con una **velocidad máxima de 60 000 rpm.**

Descripción técnica

Potencia generada	85 W
Ø de pinza portapieza	3 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	68 dB(A)
Quality Dress	SPM 60 R
Peso	0,17 kg
Demanda de aire máxima	230 l/min
Velocidad de giro máxima	60000 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Longitud	140 mm
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Lijadora recta

