

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Desplazamiento central $L_3$	2 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de sujeción $L_2$	15 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	E16R SVJCR/L11
Anchura de cuello $L_4$	9,5 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	142 grados
Longitud de la cabeza $L_1$	31,4 mm
Longitud total L	200 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	22 mm
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar