

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	13 mm
Código ISO Soporte	E10K SVJCR/L07
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Anchura de cuello L_4	6,3 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de la cabeza L_1	18 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Desplazamiento central L_3	1,5 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar