

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Código ISO Soporte	E12M SVJCR/L07
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	2 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	7,8 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Tamaño de placa	7 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	18 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	13 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar