

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/05mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ø perforación previa mínima D_{min} .	8 mm
Desplazamiento central L_3	3 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Longitud total L	80 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Tamaño de placa	5 mm
Longitud de sujeción L_2	7,5 mm
Código ISO Soporte	E08F SVJCR/L05
Anchura de cuello L_4	6 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Ø de mango D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar