

Garant
Cono combinado portafresas Forma ADB, BT 50 A = 100, Ø de mandril d1: 27mm

Datos de pedido

Número de pedido	302955 27
GTIN	4062406100544
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Llave especial adecuada n.º 309840	27
Ø exterior D	48 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	27
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø de mandril d ₁	27 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	27
Ø de sujeción D ₁	27 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas