

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/05mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	5 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Código ISO Soporte	E08F SVJCR/L05
Desplazamiento central L ₃	3 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Longitud de sujeción L ₂	7,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	8 mm
Longitud total L	80 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar