

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de cuello L ₄	6,3 mm
Longitud de la cabeza L ₁	18 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Longitud total L	125 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	13 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Desplazamiento central L ₃	1,5 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Código ISO Soporte	E10K SVJCR/L07
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar