

Garant

**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Longitud de la cabeza L_1	18 mm
Desplazamiento central L_3	2 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Anchura de cuello L_4	7,8 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	13 mm
Código ISO Soporte	E12M SVJCR/L07
Longitud total L	150 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar