

**Cono de sujeción plano Forma AD, BT 30 corto, Ø de sujeción D1: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302597 12
GTIN	4062406100094
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	12
Ø exterior D	42 mm
Longitud de voladizo medida A	55 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	12 mm
Adaptador	BT 30 corto
Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 a 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308765 30
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308760 30
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308785 30
Tornillo amarre de recambio Para plato con $\emptyset$ de sujeción D1 12 mm	309900 12