

**Cono de sujeción plano Forma AD, BT 30 corto, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302597 20
GTIN	4062406100711
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

Todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Ø exterior D	52 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	20
Ø de sujeción D ₁	20 mm
Adaptador	BT 30 corto
Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 a 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308760 30
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308765 30
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308785 30
Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 20 mm	309900 20