

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L_2	15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud de la cabeza L_1	16,5 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Longitud total L	200 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	21 mm
Código ISO Soporte	E16R SVUCR/L11
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar