

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L_2	23 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud de la cabeza L_1	23 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	31,5 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Código ISO Soporte	E25S SVUCR/L11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	250 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar