

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de la cabeza L_1	20,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L_3	13 mm
Código ISO Soporte	E20S SVUCR/L11
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud total L	250 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar