

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	23 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud total L	250 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Código ISO Soporte	E25S SVUCR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	31,5 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar