

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	20,5 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L ₂	18 mm
Desplazamiento central L ₃	13 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	25 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Código ISO Soporte	E20S SVUCR/L11
Ø de mango D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar