

**Garant****Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza $L_1$	16,5 mm
Longitud de sujeción $L_2$	15 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	21 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Longitud total L	200 mm
Desplazamiento central $L_3$	11 mm
Código ISO Soporte	E16R SVUCR/L11
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar