



Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 30 A = 60, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 20



Datos de pedido

Número de pedido	302747 20
GTIN	4062406100995
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificadas.

- **Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.**
- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309745 o n.º 613300. Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 1 - 13 mm

Ø exterior D: 34 mm

Tuerca de apriete ER de recambio: 20

Llave de apriete ER: 20

Descripción técnica

Gama de sujeción	1 - 13 mm
Llave de apriete ER	20
Tuerca de apriete ER de recambio	20
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø exterior D	34 mm
Ø de sujeción D ₁	1-13 mm
Adaptador	BT 30 A = 60
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción