



Cono combinado portafresas Forma A, BT 40 corto, Ø de mandril d1: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	302897 40
GTIN	4062406101152
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Llave especial adecuada n.º 309840	40
Ø de mandril d ₁	40 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	40
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Ø exterior D	70 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	40
Ø de sujeción D ₁	40 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
	308801 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y
ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación
40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308765 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308795 40