



Pie de rey digital IP67 con varilla de profundidad redonda, Alcance de medición: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	412749 150
GTIN	4062406101213
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. El pie de rey es insensible al agua y al polvo. Después de 2 horas sin ser utilizado, la desconexión automática desconecta el pie de rey. Carcasa de plástico a prueba de golpes.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Material carcasa	Plástico
Lectura	0,0005 pul
Varilla de profundidad existente	sí
Capacidad de medición	0 - 150 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura	0,01 mm
Longitud del pico	40 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas

Varilla de profundidad	Ø 1,6
Calibración	A1
Norma	ISO 13385
Desconexión automática	sí
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236