



## Mandrino portafresas Forma A, BT 50 A = 100, Ø de mandril d1: 22mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 303037 22     |
| GTIN              | 4062406101251 |
| Clase de artículo | 32A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

#### Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

#### Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

### Descripción técnica

|   |               |
|---|---------------|
| Llave especial adecuada n° 309840                             | 22            |
| Longitud de voladizo medida A                                 | 100 mm        |
| Ø exterior D  | 48 mm         |
| Ø de mandril d <sub>1</sub>                                   | 22 mm         |
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861 | 22            |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>                                  | 22 mm         |
| Adaptador   | BT 50 A = 100 |
| Norma   | DIN 6357      |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Norma asiento                                       | JIS B6339            |
| Norma asiento                                       | ISO 7388-2           |
| Forma   | A                    |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 18 000 rpm  |
| Precisión de concentricidad                         | ≤ 5 μm               |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                  |
| Tipo de producto                                    | Mandrino portafresas |