

**Mandrino portafresas Forma A, BT 50 A = 100, Ø de mandril d1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303037 40
GTIN	4062406101282
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Llave especial adecuada n.º 309840	40
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	40
Ø exterior D	89 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø de mandril d ₁	40 mm
Ø de sujeción D ₁	40 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas