

TRICOFLEX

Manguera de tela negra AIRSOFT, PVC, Longitud 50 m, Ø interior manguera: 9mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 080037 9 |
| GTIN | 3506111000559 |
| Clase de artículo | 08A |

Descripción**Ejecución:**

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C. Manguera de tela Airsoft Performance, manguera para aire comprimido, flexible y resistente al aceite, destinada a herramientas neumáticas. Presión de servicio 15 bar.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Ø exterior manguera | 15 mm |
| Ø interior manguera | 9 mm |
| Atributo del nombre de producto | Longitud 50 m |
| Tipo de producto | Tubo |