

Pulsera de tela de puesta a tierra Pulsador 4,0 mm, Color: B



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 972801 B |
| GTIN | 2050002007246 |
| Clase de artículo | 98E |

Descripción

Ejecución:

Completamente exento de metal excepto la conexión de contacto (sin contacto del metal con la piel). Fibras conductoras entretrejidas en la cinta y plástico conductor eléctrico en la parte interior del cierre. Equipado de forma estándar con conexión de pulsador de 4,0 mm (compatible a escala internacional). Las pulseras de puesta a tierra se pueden ajustar de forma individual al perímetro de la muñeca del usuario. Las pulseras se pueden lavar a 30 °C.

Lavar: 30 °C colada de color

Longitud: 240 mm

Anchura: 22 mm

Color: azul

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------------------|
| Ø botón pulsador | 4 mm |
| ajustable individualmente al perímetro de la muñeca | sí |
| Longitud | 240 mm |
| Color | azul |
| Anchura | 22 mm |
| Puesta a tierra de personas | primaria |
| exento de metal | sí |
| Aislamiento eléctrico | EGB/ESD |
| Lavar | 30 °C colada de color |
| Tipo de producto | Puesta a tierra de personas |

