

## Pulsera de tela de puesta a tierra Pulsador 4,0 mm, Color: R



### Datos de pedido

Número de pedido	972801 R
GTIN	2050002007260
Clase de artículo	98E

### Descripción

#### Ejecución:

Completamente exento de metal excepto la conexión de contacto (sin contacto del metal con la piel). Fibras conductoras entretrejidas en la cinta y plástico conductor eléctrico en la parte interior del cierre. Equipado de forma estándar con conexión de pulsador de 4,0 mm (compatible a escala internacional). Las pulseras de puesta a tierra se pueden ajustar de forma individual al perímetro de la muñeca del usuario. Las pulseras se pueden lavar a 30 °C.

Lavar: 30 °C colada de color

Longitud: 240 mm

Anchura: 22 mm

Color: rojo

### Descripción técnica

Puesta a tierra de personas	primaria
Longitud	240 mm
Color	rojo
Anchura	22 mm
Ø botón pulsador	4 mm
exento de metal	sí
ajustable individualmente al perímetro de la muñeca	sí
Aislamiento eléctrico	EGB/ESD
Lavar	30 °C colada de color
Tipo de producto	Puesta a tierra de personas

