

Cable espiral de puesta a tierra, Conexión pulsador: 10,3mm



Datos de pedido

Número de pedido	972811 10,3
GTIN	4057989010274
Clase de artículo	98E

Descripción

Ejecución:

Elasticidad muy elevada y buena capacidad de reposición. En la zona de transición varias veces sin carga de tracción. Longitud estirada: 2,4 m, equipado por el lado de la muñeca con una resistencia de protección de personas de 1 M Ω (posición señalizada). Equipado con un pulsador de 4,0 mm para la pulsera de puesta a tierra (compatible a escala internacional) y un pulsador de 10,3 mm para la conexión a masa. Peso muy reducido para una agradable comodidad de uso.

Descripción técnica

adecuado para uso internacional	sí
Puesta a tierra de personas	primaria
Longitud	2400 mm
Tipo de cable	espiral
Conexión de contacto botón pulsador (1)	Pulsera de puesta a tierra conexión \varnothing 4,0 mm
Conexión de contacto botón pulsador (2)	Conexión cable espiral \varnothing 10,3 mm

propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Cable de puesta a tierra