Garant GRIDUNG

Banco de trabajo móvil, abierto por la izquierda, puerta y cajón a la derecha, altura 950 mm, Tablero de haya Multiplex, 20×20G, Longitud de tablero: 1250mm



Datos de pedido

Número de pedido	924014 1250
GTIN	4062406101787
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100** % con extracción diferencial, desbloqueo individual de los cajones monomanual y capacidad de carga de 75 kg.

Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con **recubrimiento de poliuretano que no deja marcas**, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria.

Carcasa con puerta y carcasa abierta; en todos los casos incluye estante de almacenamiento galvanizado regulable en altura.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75

Altura de puerta (derecha) mm: 525

Cantidad de estantes regulables en altura (derecha): 1

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7016.

Descripción técnica

Superficie de rodadura sin huella	sí
Cajón anchura útil en G	20
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Número puertas	1
Cantidad de cajones	1
rebajable	no
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Cajón anchura útil	500 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Tablero de trabajo grosor	25 mm
ComfortClose	no
Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
Longitud del tablero de trabajo	1250 mm
Parachoques	no
Cajón profundidad útil en G	20
Peso	100,9 kg
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Serie	Ready-to-go
Material tablero de trabajo	haya multiplex
Anchura de la estructura inferior	1100 mm
Carcasa de cajonera altura útil	625 mm
Altura	950 mm
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Material rueda	Poliuretano
Tirador deslizante	no
Tillador desilzante	



Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	25 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 75 mm	927805 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12