

Garant GRIDLINE

**Banco de trabajo, móvil eléctricamente, puerta a la izquierda, 4 cajones a la derecha, Tablero de haya Multiplex, 20×20G, Longitud de tablero: 1250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	925424 1250
GTIN	4062406101909
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera 24G, así como carcasa de puerta 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial, desbloqueo individual de los cajones monomanual y capacidad de carga de 75 kg.

Alimentación eléctrica para la unidad de accionamiento mediante batería incorporada.

Unidad de accionamiento: Velocidad máxima **4 km/h**, Sentido de la marcha hacia delante y hacia atrás, altura libre hasta el suelo 30 mm, rueda de goma que no deja marcas, desbloqueo de emergencia mecánico. energía mecánica (accionamiento) audible 45 dB(A).

Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con **recubrimiento de poliuretano que no deja marcas**, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria.

**Función:**

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

**Colocación:**

Altura puerta (izquierda) mm: 625

Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 200, 250

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

## Descripción técnica

rebajable	no
Material tablero de trabajo	haya multiplex
Cajón profundidad útil en G	20
Cantidad de cajones	4
Tensión nominal	24 V
Peso	171 kg
Cajón profundidad útil	500 mm
fuerza de elevación máxima	400 N
Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Cajón anchura útil	500 mm
ComfortClose	no
Tirador deslizante	sí
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Potencia nominal	73 W
Anchura de la estructura inferior	1100 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Carcasa de cajonera altura útil	625 mm
Longitud del tablero de trabajo	1250 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Tablero de trabajo grosor	25 mm
Número puertas	1
Serie	Ready-to-go
Altura	950 mm

Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajones superficie útil en G	20x20
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Tipo batería	Ion de litio
Clase de protección IP	IP X4
Suministro de energía	Con batería
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	25 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

## Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 100 mm	927805 100
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 75 mm	927805 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 200 mm	927805 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 250 mm	927805 250