

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo hexagonal, 20×20G, Modelo: 7**Datos de pedido**

Número de pedido	925804 7
GTIN	4062406102142
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo hexagonal en construcción estable de acero. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Modelo 6 con **6 cajones**, modelo 7 con **7 cajones** por bloque.

Tablero de 50 mm de grosor de haya multiplex, con encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.

Colocación:

Alturas frontales de cajón mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Suministro:

6 carcasas de cajones, 6 separadores intermedios, tablero de trabajo, material de fijación.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Altura	850 mm
Superficie tablero de trabajo	barnizado incoloro
Carcasa de cajonera, altura	800 mm

Material tablero de trabajo	Multiplex de haya
Peso	640 kg
Cantidad de cajones	7
ComfortClose	no
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Serie	vario
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón anchura útil en G	20
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	2000 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo hexagonal

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 200 mm	927800 200