

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo hexagonal, 20×20G, Modelo: T3**Datos de pedido**

Número de pedido	925814 T3
GTIN	4062406102159
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo hexagonal en construcción estable de acero. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Tablero de 50 mm de grosor de haya multiplex, con encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.

Colocación:

Alturas frontales de cajón mm: 75, 75, 100

Alturas de puerta mm: 425

Suministro:

6 carcasa de cajones, 6 separadores intermedios, tablero de trabajo, material de fijación.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Carcasa de cajonera, altura	800 mm
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Cajón anchura útil	500 mm

Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Material tablero de trabajo	Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo	barnizado incoloro
Cajón profundidad útil	500 mm
Peso	462 kg
Altura	850 mm
Cantidad de cajones	3
ComfortClose	no
Serie	vario
Cajones superficie útil en G	20×20
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón anchura útil en G	20
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	2000 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo hexagonal

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
--	-------------

Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21