

Garant

**Lama de tronzar HSS, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w:
19/2,2mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	273560 19/2,2
GTIN	4045197719188
Clase de artículo	21U

Descripción**Idóneo para:**

Soporte n.º 273984 – 273994 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2,2 mm
Altura de lama h ₅	19 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	40 mm
Profundidad de tronzado máxima p _{máx.}	21 mm
Longitud total L	86 mm
Material de corte	HSS
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

