

Garant**Boca para punto rotativo, Tipo: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	320625 5
GTIN	4045197719720
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

- **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
- **Completamente templado y rectificado.**
- **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**

Idóneo para :

Punto rotativo n.º 320615, n.º 320617, n.º 320659 tam. 2, n.º 321265 tam. 3, n.º 321335 tam. 2.

Adecuado para el código de color: K12

Ø exterior D: 20 mm

menor Ø de puntas D₁: 10 mm

Ø del mango d: 12 mm

Longitud útil L₁: 17 mm

Ángulo de punta: 60 grados

Ancho de llave: 22 mm

Descripción técnica

Ø del mango d	12 mm
Longitud útil L ₁	17 mm

menor \varnothing de puntas D_1	10 mm
\varnothing exterior D	20 mm
Ángulo de punta	60 grados
Ancho de llave	22 mm
Adecuado para el código de color	K12
Tipo de producto	Punta de centrado