Garant

Boca para punto rotativo, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	320625 6
GTIN	4045197719737
Clase de artículo	31Z

Descripción

Ejecución:
· **Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.**
· **Completamente templado y rectificado.**
· **Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.**
Idóneo para :
Punto rotativo n.º 320615, n.º 320617, n.º 320659 tam. 2, n.º 321265 tam. 3, n.º 321335 tam. 2.
Adecuado para el código de color: K12
Ø exterior D: 14 mm
menor Ø de puntas D_1: 4 mm
Ø del mango d: 12 mm
Longitud útil L_1: 15 mm
Ángulo de punta: 60 grados
Ancho de llave: 12 mm

Descripción técnica

Ø del mango d	12 mm
menor Ø de puntas D_1	4 mm

Longitud útil L_1	15 mm
∅ exterior D	14 mm
Ángulo de punta	60 grados
Ancho de llave	12 mm
Adecuado para el código de color	K12
Tipo de producto	Punta de centrado